

**HOLEX****Nasadni ključ, zakrivljeni, Zev ključa: 15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	621341 15
GTIN	4062406750664
Razred artikla	62C

**Opis****Izvedba:**

Kovani, za največje obremenitve, zevi ključev so v zelo ozkih tolerancah. Specialna votla oblika, tudi za matice na daljših vijakih. Zeva sta enaka na obeh straneh ključa. Pri vel. 6 in 7 je na obeh straneh ključa 6-kotnik, od vel. 8 je na daljšem kraku 6-kotnik, na krajšem pa 12-kotnik. Zakrivljeni za pribl. 90 – 95°.

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

**Tehnični opis**

Pogonski profil	12-kotni nasadni ključ
Pogonski profil	6-kotni izvijač
Ø izvrtine F	11 mm
Dolžina ključa L <sub>2</sub>	40 mm
Profil na krajši strani	12-kotni
Profil na daljši strani	6-kotni
Dolžina ključa L <sub>1</sub>	170 mm
Zev ključa	15 mm
Kot	90 - 95 stopinj
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirani

obojestransko enaka dolžina zeva ključa

da

Vrsta izdelka

Nasadni ključ s T-ročajem