



Nasadni ključ, zakrivljeni, Zev ključa: 22mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 621341 22 |
| GTIN | 4062406750725 |
| Razred artikla | 62C |

Opis

Izvedba:

Kovani, za največje obremenitve, zevi ključev so v zelo ozkih tolerancah. Specialna votla oblika, tudi za matice na daljših vijakih. Zeva sta enaka na obeh straneh ključa. Pri vel. 6 in 7 je na obeh straneh ključa 6-kotnik, od vel. 8 je na daljšem kraku 6-kotnik, na krajšem pa 12-kotnik. Zakrivljeni za pribl. 90 – 95°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Profil na daljši strani | 6-kotni |
| Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ |
| Pogonski profil | 6-kotni izvijač |
| Profil na krajši strani | 12-kotni |
| Dolžina ključa L ₁ | 225 mm |
| Dolžina ključa L ₂ | 55 mm |
| Ø izvrtine F | 15 mm |
| Zev ključa | 22 mm |
| Kot | 90 - 95 stopinj |
| Material | Kromvanadijevo jeklo |
| Površina | kromirani |

obojestransko enaka dolžina zeva ključa

da

Vrsta izdelka

Nasadni ključ s T-ročajem