

**HOLEX**

## Nasadni ključi, zakrivljeni, Zev ključa: 27mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	621341 27
GTIN	4062406750749
Razred artikla	62C

### Opis

#### Izvedba:

Kovani, za največje obremenitve, zevi ključev so v zelo ozkih tolerancah. Specialna votla oblika, tudi za matice na daljših vijakih. Zeva sta enaka na obeh straneh ključa. Pri vel. 6 in 7 je na obeh straneh ključa 6-kotnik, od vel. 8 je na daljšem kraku 6-kotnik, na krajšem pa 12-kotnik. Zakrivljeni za pribl. 90 – 95°.

#### Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

### Tehnični opis

Pogonski profil	12-kotni nasadni ključ
Pogonski profil	6-kotni izvijač
Dolžina ključa L <sub>1</sub>	280 mm
Profil na daljši strani	6-kotni
Zev ključa	27 mm
Ø izvrtine F	19 mm
Dolžina ključa L <sub>2</sub>	68 mm
Profil na krajši strani	12-kotni
Kot	90 - 95 stopinj
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirani

obojestransko enaka dolžina zeva ključa

da

Vrsta izdelka

Nasadni ključ s T-ročajem