

**Nasadni ključi, zakrivljeni, Zev ključa: 30mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	621341 30
GTIN	4062406750756
Razred artikla	62C

Opis**Izvedba:**

Kovani, za največje obremenitve, zevi ključev so v zelo ozkih tolerancah. Specialna votla oblika, tudi za matice na daljših vijakih. Zeva sta enaka na obeh straneh ključa. Pri vel. 6 in 7 je na obeh straneh ključa 6-kotnik, od vel. 8 je na daljšem kraku 6-kotnik, na krajšem pa 12-kotnik. Zakrivljeni za pribl. 90 – 95°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Tehnični opis

Profil na daljši strani	6-kotni
Zev ključa	30 mm
Profil na krajši strani	12-kotni
Ø izvrtine F	19 mm
Dolžina ključa L ₂	76 mm
Dolžina ključa L ₁	310 mm
Pogonski profil	12-kotni nasadni ključ
Pogonski profil	6-kotni izvijač
Kot	90 - 95 stopinj
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirani

obojestransko enaka dolžina zeva ključa

da

Vrsta izdelka

Nasadni ključ s T-ročajem