

**HOLEX****Nasadni ključ, zakrivljeni, Zev ključa: 24mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	621341 24
GTIN	4062406750732
Razred artikla	62C

**Opis****Izvedba:**

Kovani, za največje obremenitve, zevi ključev so v zelo ozkih tolerancah. Specialna votla oblika, tudi za matice na daljših vijakih. Zeva sta enaka na obeh straneh ključa. Pri vel. 6 in 7 je na obeh straneh ključa 6-kotnik, od vel. 8 je na daljšem kraku 6-kotnik, na krajšem pa 12-kotnik. Zakrivljeni za pribl. 90 – 95°.

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

**Tehnični opis**

Ø izvrtine F	16 mm
Dolžina ključa L <sub>1</sub>	248 mm
Profil na daljši strani	6-kotni
Zev ključa	24 mm
Pogonski profil	12-kotni nasadni ključ
Pogonski profil	6-kotni izvijač
Profil na krajši strani	12-kotni
Dolžina ključa L <sub>2</sub>	65 mm
Kot	90 - 95 stopinj
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirani

obojestransko enaka dolžina zeva ključa

da

Vrsta izdelka

Nasadni ključ s T-ročajem