

**Pnevmatski premi brusilnik, vpenjalna stročnica Ø 6 mm dolg, Tip: 7410****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	079457 7410
GTIN	015451781538
Razred artikla	03R

**Opis****Izvedba:**

Mini palični brusilnik z visokim številom vrtljajev v prostem teku za tiho in učinkovito brušenje. Natančna zmogljivost in nadzor z vgrajenim regulatorjem števila vrtljajev.

**Obseg dobave:**

Vklj. s po 1 vpenjalno stročnico 1/4 col in 6 mm.

**Tehnični opis**

Maksimalne vibracije v skladu z EN	4,9 m/s <sup>2</sup>
Največja poraba stisnjenega zraka	78 l/min
Ø vpenjalne stročnice	6 mm
Priključni navoj	NPT
Priporočena velikost cevi (notranji Ø)	10 mm
Masa	0,65 kg
Delovni hrup	76 dB(A)
Dolžina	275 mm
Maksimalno število vrtljajev	27000 min <sup>-1</sup>
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col

## Podatkovni list

Izhodna moč	250 W
Vrsta izdelka	Premi brusilniki