

Garant**Kolutni rezkar, neprevlečeni, \varnothing × širina js16 × k11: 80X3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	185820 80X3
GTIN	4045197097927
Razred artikla	11U

Opis**Izvedba:**

Kratko ozobljeni, s povečano debelino ob izvrtini in z utorom za zagozdo.

Uporaba:

Za **rezkanje zarez ali odrezovanje**, ko morajo biti površine stranskih ploskev obdelovanca ravne in čiste.

Napotek:

f_z za $a_e = 0,1 \times D$.

Tehnični opis

Širina reza	3 mm
\varnothing rezila D_c	80 mm
Podajanje f_z v jeklo < 750 N/mm ²	0,06 mm
Število zob Z	18
\varnothing izvrtine H7	27 mm
Izvedba držala	z izvrtino

Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS Co 5
Standard	DIN 885 A
Profil rezkanja	križno ozobljeni
Tip	N
Toleranca nazivnega \emptyset	js16
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	200 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	19 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	19 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	19 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	9 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	180 m/min	N
Uni	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		