

**Garant****Kolutni rezkar, neprevlečeni,  $\varnothing \times$  širina js16  $\times$  k11: 80X5mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	185820 80X5
GTIN	4045197097941
Razred artikla	11U

## Opis

**Izvedba:**

Kratko ozobljeni, s povečano debelino ob izvrtini in z utorom za zagozdo.

**Uporaba:**

Za **rezkanje zarez ali odrezovanje**, ko morajo biti površine stranskih ploskev obdelovanca ravne in čiste.

**Napotek:**

$f_z$  za  $a_e = 0,1 \times D$ .

## Tehnični opis

$\varnothing$ izvrtine H7	27 mm
Število zob Z	18
Podajanje $f_z$ v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
$\varnothing$ rezila $D_c$	80 mm
Širina reza	5 mm
Izvedba držala	z izvrtino

Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS Co 5
Standard	DIN 885 A
Profil rezkanja	križno ozobljeni
Tip	N
Toleranca nazivnega $\emptyset$	js16
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar

### Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	200 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	19 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	19 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	19 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	9 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	180 m/min	N
Uni	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		