



## Držalo nožev za notranje struženje oblika E2, VDI 16, Izvrtina d<sub>2</sub> (H7): 8mm



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 319305 8      |
| GTIN                  | 4062406745875 |
| Razred artikla        | 32U           |

### Opis

#### Izvedba:

- Površinsko kaljeno HRC 58+/-2.
- Vse funkcionalne površine so brušene.
- Preluknjano držalo VDI.
- Z dvema krogličnima pršilnima šobama.

#### Prednosti:

- Primerno tudi za daljše nože za notranje struženje.
- Individualna nastavitev dolžine nožev za notranje struženje.

#### Uporaba:

Za notranjo obdelavo z držalom nožev za notranje struženje.

#### Standard:

DIN 69880/VDI 3425, list 2.

### Tehnični opis

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| l <sub>7</sub>               | 34 mm |
| Izvrtina d <sub>2</sub> (H7) | 8 mm  |
| l <sub>6</sub>               | 44 mm |
| Navoj hladilnega kanala      | M5    |
| Navoj vpenjalnega vijaka     | M6    |

## Podatkovni list

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Oblika                 | E                                      |
| Velikost VDI           | VDI 16                                 |
| d <sub>6</sub>         | 40 mm                                  |
| Barvna koda VDI-držala | VDI 16                                 |
| Vrsta izdelka          | VDI-držalo nožev za notranje struženje |