

**Držalo za notranje struženje oblika E2, VDI 20, Izvrtina d₂ (H7): 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319310 10
GTIN	4062406754822
Razred artikla	32U

Opis**Uporaba:**

Za notranjo obdelavo z držalom nožev za notranje struženje.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnični opis

l ₆	50 mm
Izvrtina d ₂ (H7)	10 mm
l ₇	41 mm
Navoj hladilnega kanala	M6
Navoj vpenjalnega vijaka	M6
Oblika	E
Velikost VDI	VDI 20
d ₆	50 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 20
Vrsta izdelka	VDI-držalo nožev za notranje struženje

