

**Držalo za notranje struženje oblika E2, VDI 25, Izvrtina d₂ (H7): 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319315 10
GTIN	4062406754884
Razred artikla	32U

Opis**Uporaba:**

Za notranjo obdelavo z držalom nožev za notranje struženje.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnični opis

Izvrtina d ₂ (H7)	10 mm
l ₆	50 mm
l ₇	41 mm
Navoj hladilnega kanala	M8
Navoj vpenjalnega vijaka	M6
Oblika	E
Velikost VDI	VDI 25
d ₆	58 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 25
Vrsta izdelka	VDI-držalo nožev za notranje struženje

