

**HOLEX****Držalo za notranje struženje oblika E2, VDI 25, Izvrtina d<sub>2</sub> (H7): 8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319315 8
GTIN	4062406754877
Razred artikla	32U

**Opis****Uporaba:**

Za notranjo obdelavo z držalom nožev za notranje struženje.

**Standard:**

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Tehnični opis**

l <sub>6</sub>	50 mm
Izvrtina d <sub>2</sub> (H7)	8 mm
l <sub>7</sub>	41 mm
Navoj hladilnega kanala	M8
Navoj vpenjalnega vijaka	M6
Oblika	E
Velikost VDI	VDI 25
d <sub>6</sub>	58 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 25
Vrsta izdelka	VDI-držalo nožev za notranje struženje

