

**Držalo za notranje struženje oblika E2, VDI 30, Izvrtina d₂ (H7): 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319320 12
GTIN	4067263152217
Razred artikla	32U

Opis**Uporaba:**

Za notranjo obdelavo z držalom nožev za notranje struženje.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnični opis

Izvrtina d ₂ (H7)	12 mm
l ₆	60 mm
l ₇	51 mm
Navoj hladilnega kanala	M6
Navoj vpenjalnega vijaka	M8
Oblika	E
Velikost VDI	VDI 30
d ₆	68 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 30
Vrsta izdelka	VDI-držalo nožev za notranje struženje

