

**Držalo za notranje struženje oblika E2, VDI 30, Izvrtina d₂ (H7): 32mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319320 32
GTIN	4067263152293
Razred artikla	32U

Opis**Uporaba:**

Za notranjo obdelavo z držalom nožev za notranje struženje.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnični opis

l ₆	75 mm
l ₇	61 mm
Izvrtina d ₂ (H7)	32 mm
Navoj hladilnega kanala	M8
Navoj vpenjalnega vijaka	M10
Oblika	E
Velikost VDI	VDI 30
d ₆	68 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 30
Vrsta izdelka	VDI-držalo nožev za notranje struženje

