

**Držalo za notranje struženje oblika E2, VDI 40, Izvrtina d<sub>2</sub> (H7): 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319330 20
GTIN	4062406755041
Razred artikla	32U

**Opis****Uporaba:**

Za notranjo obdelavo z držalom nožev za notranje struženje.

**Standard:**

**DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Tehnični opis**

l <sub>7</sub>	61 mm
l <sub>6</sub>	75 mm
Izvrtina d <sub>2</sub> (H7)	20 mm
Navoj hladilnega kanala	M8
Navoj vpenjalnega vijaka	M10
Oblika	E
Velikost VDI	VDI 40
d <sub>6</sub>	83 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 40
Vrsta izdelka	VDI-držalo nožev za notranje struženje

