



Vpenjalo svedra z obračalnimi ploščicami oblika E1, VDI 20, Izvrtina d2 (H6): 16mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319155 16
GTIN	4062406755157
Razred artikla	32U

Opis

Uporaba:

Za vrtanje s svedrom z obračalnimi ploščicami z dovajanjem hladilnega sredstva.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnični opis

l_2	54 mm
Izvrtina d ₂ (H6)	16 mm
$l_1 -0,2$	64 mm
Zunanji \varnothing d ₃	36 mm
Navoj hladilnega kanala	M6
Navoj vpenjalnega vijaka	M10×1
Oblika	E
Velikost VDI	VDI 20
d ₆	50 mm

Barvna koda VDI-držala

VDI 20

Vrsta izdelka

VDI držala orodij