

HOLEX**Vpenjalo svedra z obračalnimi ploščicami oblika E1, VDI 20, Izvrtina d2 (H6): 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319155 20
GTIN	4062406755164
Razred artikla	32U

Opis**Uporaba:**

Za vrtanje s svedrom z obračalnimi ploščicami z dovajanjem hladilnega sredstva.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnični opis

Izvrtina d ₂ (H6)	20 mm
l ₁ -0,2	67 mm
Zunanji Ø d ₃	40 mm
l ₂	54 mm
Navoj hladilnega kanala	M6
Navoj vpenjalnega vijaka	M10×1
Oblika	E
Velikost VDI	VDI 20
d ₆	50 mm

Barvna koda VDI-držala

VDI 20

Vrsta izdelka

VDI držala orodij