

HOLEX**Vpenjalo svedra z obračalnimi ploščicami oblika E1, VDI 50, Izvrtina d₂ (H6): 50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319215 50
GTIN	4062406755355
Razred artikla	32U

Opis**Uporaba:**

Za vrtanje s svedrom z obračalnimi ploščicami z dovajanjem hladilnega sredstva.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnični opis

Izvrtina d ₂ (H6)	50 mm
l ₂	83 mm
Zunanji Ø d ₃	75 mm
l ₁ -0,2	100 mm
Navoj hladilnega kanala	M8
Navoj vpenjalnega vijaka	M16×1
Oblika	E
Velikost VDI	VDI 50
d ₆	98 mm

Barvna koda VDI-držala

VDI 50

Vrsta izdelka

VDI držala orodij