

HOLEX**Vpenjalo svedra z obračalnimi ploščicami oblika E1, VDI 40, Izvrtina d2 (H6): 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319205 25
GTIN	4062406755287
Razred artikla	32U

Opis**Uporaba:**

Za vrtanje s svedrom z obračalnimi ploščicami z dovajanjem hladilnega sredstva.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnični opis

Izvrtina d ₂ (H6)	25 mm
Zunanji Ø d ₃	45 mm
l ₂	59 mm
l ₁ -0,2	75 mm
Navoj hladilnega kanala	M8
Navoj vpenjalnega vijaka	M12×1
Oblika	E
Velikost VDI	VDI 40
d ₆	83 mm

Barvna koda VDI-držala

VDI 40

Vrsta izdelka

VDI držala orodij