



## Plošča za primerjanje trdote HBW 10 / 3000, Vrednost trdote pribl.: 300



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	495135 300
GTIN	2050002071179
Razred artikla	49L

### Opis

#### Izvedba:

Kakovostne plošče za primerjanje trdote iz optimiziranega in homogenega jekla za periodično kalibriranje naprav za preverjanje trdote.

#### Prednosti:

Sistem urejanja z barvami in simboli na vsaki embalaži.

#### Obseg dobave:

Vse plošče za primerjanje trdote so dobavljene s **certifikatom DAkKS o kalibriranju**.

#### Napotek:

Kalibriranje po drugih postopkih, plošče za primerjanje trdote v drugih dimenzijah in z rastrskimi črtami po ponudbi. **Hitra razpoložljivost iz skladišča proizvajalca.**

Pakiranje: čvrsta škatla

Dolžina: 100 mm

Širina: 100 mm

Višina: 16 mm

### Tehnični opis

Višina	16 mm
Širina	100 mm
Dolžina	100 mm

vklj. s certifikatom o kalibriranju DAkkS	da
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Plošča za primerjanje trdote