

**HEDI****Kabelski boben, v celoti iz umetne mase, Tip: 50N****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 081103 50N    |
| GTIN                  | 4003644024186 |
| Razred artikla        | 08B           |

**Opis****Izvedba:**

Kabelski bobni Hedi® so prepoznavni po kakovosti „Made in Germany“ in obstojnosti. Posebej zasnovani bobni poskrbijo za optimalno vodenje kabla. Integrirano stikalo za zaustavitev vrtenja preprečuje neželjeno vrtenje bobna. Vsi kabelski bobni so opremljeni s termičnimi zaščitnimi stikali.

Kabelski boben, **generacija 7**. Izjemno čvrsto, stabilno in zanesljivo. Z montažo na steno, držalom za kabel, kabelskim vodilom in vrtljivim ročajem. Dodatno ustreza DGUV I 203#006 (prej BGI 608).

- **Stopalna površina na hrbtni strani za dodatno stabilizacijo**
- **Integriran tesnilni rob vtiča**

**Funkcija:**

IP44: Obstajata zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov z  $\varnothing > 1$  mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Vrsta IP-zaščite: IP 44

odporno proti udarcem in brizgajoči vodi: Kategorija 2 (K2) po BGI

Nazivna priključna moč (razvit): 3500 (16A) W

Razred kabla: H05RR-F

Struktura kabla: 3G1,5

Material kabla: Guma

Dolžina kabla: 50 m

Število letov z vtičnicami: 3

## Tehnični opis

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Razred kabla                             | H05RR-F                  |
| Vrsta IP-zaščite                         | IP 44                    |
| Material ohišja                          | Umetna masa              |
| Nazivna napetost                         | 250 V                    |
| Število letov z vtičnicami               | 3                        |
| Struktura kabla                          | 3G1,5                    |
| Dolžina kabla                            | 50 m                     |
| Nazivna priključna moč (razvit)          | 3500 (16A) W             |
| odporno proti udarcem in brizgajoči vodi | Kategorija 2 (K2) po BGI |
| Diagnostični sistem na voljo             | da                       |
| Material kabla                           | Guma                     |
| Vrsta izdelka                            | Kabelski bobni           |