

Garant GRIDLINE

**Omara za orodje, kompletno s 7 predali 75 kg, 20×24G, Višina mm/število predalov: 900/6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931005 900/6
GTIN	4062406769277
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

V celoti opremljena omara za orodje v 24×28G, s predali 20×24G. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljiv predal** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

**Lakiranje:**

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Napotek:**

Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.

**Tehnični opis**

Globina	700 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
Število predalov	6
Sprednja višina predala	75 mm

Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	125 mm
Sprednja višina predala	150 mm
Sprednja višina predala	250 mm
Uporabna širina predalov v G	20
Širina	600 mm
Uporabna višina	800 mm
Višina	900 mm
Uporabna višina za predale	800 mm
Uporabna globina predalov	600 mm
Uporabna površina predalov v G	20×24
Masa	109 kg
Uporabna globina predalov v G	24
Število vrat	0
Število izvlečljivih polic	0
Podstavna omara pod delovnim mestom z nastavljivo višino	ne
Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvlek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×24G
Vrsta izdelka	Omara za orodje

**Pribor**

Ohišje omare za orodje za predale Višina 900 mm	931035 900
Predal.75 kg Predal s prednjo višino 100 mm	931043 100
Predal.75 kg Predal s prednjo višino 125 mm	931043 125
Predal.75 kg Predal s prednjo višino 150 mm	931043 150
Predal.75 kg Predal s prednjo višino 250 mm	931043 250
Predal.75 kg Predal s prednjo višino 75 mm	931043 75
Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21