

**Garant****Svedri za beton iz karbidne trdine, Ø: 9mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	786070 9
GTIN	4062406773441
Razred artikla	71C

**Opis****Izvedba:**

Sveder je opremljen z zelo trdimi ploščicami, ki so prilotane pri visoki temperaturi. Asimetrična oblika utora za dobro odvajanje izvrtanega materiala.

**Udarni in vrtni sveder** z močno rezalno ploščico iz karbidne kovine.

**Uporaba:**

Predvsem za **vrtnje lukenj za zidne vložke z udarnimi vrtniki** v beton, opeko, naravni in umetni kamen.

Tudi za vrtnje v trdi in mehki les, umetne mase, akril in keramiko.

S korekcijo rezil tudi za vrtnje kaljenega jekla.

**Tehnični opis**

Ø držala	9 mm
Ø	9 mm
Delovna dolžina	80 mm
Celotna dolžina	120 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Standard	ISO 5468
Standard	DIN 8039
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja	udarno vrtanje
Držalo	cilindrično držalo
Vrsta izdelka	Sveder za kamen

