

**Garant****Svedri za beton iz karbidne trdine, Ø svedra: 7mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 786070 7      |
| GTIN                  | 4062406773427 |
| Razred artikla        | 71C           |

**Opis****Izvedba:**

Sveder je opremljen z zelo trdimi ploščicami, ki so prilotane pri visoki temperaturi. Asimetrična oblika utora za dobro odvajanje izvrtanega materiala.

**Udarni in vrtni sveder** z močno rezalno ploščico iz karbidne kovine.

**Uporaba:**

Predvsem za **vrtnje lukenj za zidne vložke z udarnimi vrtniki** v beton, opeko, naravni in umetni kamen.

Tudi za vrtnje v trdi in mehki les, umetne mase, akril in keramiko.

S korekcijo rezil tudi za vrtnje kaljenega jekla.

**Tehnični opis**

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Ø držala                            | 7 mm               |
| Ø svedra                            | 7 mm               |
| Dolžina spirale                     | 60 mm              |
| celotna dolžina                     | 100 mm             |
| Rezalni material                    | Karbidna trdina    |
| Standard                            | ISO 5468           |
| Standard                            | DIN 8039           |
| Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje     |
| Držalo                              | cilindrično držalo |
| Vrsta izdelka                       | Sveder za kamen    |

