

Garant GRIDLINE

ESD-predal, 12×20G, Predal s prednjo višino: 75mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972035 75
GTIN	4062406769772
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

V celoti izvlečljivi predali v trdni jekleni konstrukciji z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Aluminijaste prijemalne letve. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm naprej).

Primerno za:

Vsa ESD-ohišja 16G.

Lakiranje:

Predalno ohišje in prednja stranica svetlo sivi, podobni RAL 7035, **ESD-prašnata barva.**

Tehnični opis

Uporabna širina v G	12
Uporabna površina predalov v G	12×20
Uporabna višina	50 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Prednja višina	75 mm
Uporabna globina v G	20
Uporabna širina	300 mm
Uporabna globina	500 mm
Z zaporo proti izvlečenju predalov	ne

Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	12×20G
Vrsta izdelka	Predal