

Garant GRIDLINE

ESD-ohišje 16G za individualno opremljanje s predali, 12×20G, Višina ohišja: 500mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972030 500
GTIN	4062406769741
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Ohišje predalnega bloka s trdno jekleno konstrukcijo. **Za v celoti izvlečljive predale** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Uporaba:

Ohišje predalnega bloka za individualno opremljanje delovnih postaj art. 972010 – 972015 ali ESD-delovnih miz art. 972150 – 972185.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo, podobno RAL 7035, **ESD-prašnata barva.**

Napotek:

Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) in prijemalne letve niso ESD-prevodni. Pri opremljanju ohišja s predali je treba paziti, da je vsota sprednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini ohišja.

Tehnični opis

Globina v G	20
Širina v G	12

Višina	500 mm
Izvedba	za individualno opremljanje
Uporabna višina	425 mm
Masa	13 kg
Globina	650 mm
Širina	400 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Uporabna površina predalov v G	12×20
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	12×20G
Vrsta izdelka	Ohišje omare za orodje