

Garant GRIDLINE

**ESD-predal, 12×20G, Predal s prednjo višino: 125mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972035 125
GTIN	4062406769796
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

V celoti izvlečljivi predali v trdni jekleni konstrukciji z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Aluminijaste prijemalne letve. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm naprej).

**Primerno za:**

Vsa ESD-ohišja 16G.

**Lakiranje:**

Predalno ohišje in prednja stranica svetlo sivi, podobni RAL 7035, **ESD-prašnata barva**.

**Tehnični opis**

Uporabna višina	100 mm
Uporabna globina v G	20
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Uporabna širina v G	12
Prednja višina	125 mm
Uporabna površina predalov v G	12×20
Uporabna globina	500 mm
Uporabna širina	300 mm

Z zaporo proti izvlečenju predalov	ne
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	12×20G
Vrsta izdelka	Predal