

AEG

Akumulatorsko kombinirano kladivo, Tip: BBH18BL



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	075535 BBH18BL
GTIN	4058546226985
Razred artikla	07A

Opis

Izvedba:

- **18-voltno akumulatorsko kombinirano kladivo brez ščetk z robustnim kovinskim ohišjem gonila in vpenjalom orodij SDS-plus**
- **Nastavljiv kot sekača VARIOLOCK**
- **Varnostna spojka s cevnim priključkom**
- **Blokada udarjanja za vrtnje v les in kovine**
- **Blokada vrtenja za lahka dela s sekači**
- **Ročaj z antivibracijskim sistemom**

Obseg dobave:

Vklj. z 2 li-ionskima akumulatorjema 18 V/5,0 Ah, polnilnikom akumulatorjev in transportnim kovčkom

Pakiranje: Transportni kovček

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: AEG tip AS 18 V

Držalo: SDS Plus

Oznaka proizvajalca: BBH18BL

Število vključenih akumulatorjev: 2

Vrsta akumulatorja: Li-ionski

Kapaciteta akumulatorja: 5 Ah

Napetost akumulatorja: 18 V

Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo: 13 mm

Tehnični opis

Pakiranje	Transportni kovček
Napetost akumulatorja	18 V
Napajanje	Akumulatorska
Oznaka proizvajalca	BBH18BL
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Maksimalno število udarcev	4800 min ⁻¹
Masa	2,6 kg
Oblika vpenjala za orodja	Držalo SDS-plus
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	AEG tip AS 18 V
Udarna energija	2,5 J
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	30 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v beton	26 mm
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Število vključenih akumulatorjev	2
Kapaciteta akumulatorja	5 Ah
Držalo	SDS Plus
Vrsta izdelka	Vrtalno kladivo