

Garant

ESD-delovni prostor z električnim nastavljanjem višine Nosilnost maks. 250 kg, ESD-plošča, Tip: 1500

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972017 1500
GTIN	4062406773601
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

ESD-delovni prostor z električnim nastavljanjem višine. Neprevodno osnovno ogrodje z dvižno enoto s prečnimi ojačitvami na strani in zadaj za stabilizacijo. Volumsko prevodna ESD-plošča debeline 50 mm. Panel za upravljanje ni ESD-prevoden. Delovna miza brez pločevinastih zaščitnih ploščic, ni možna postavitev v vrsto.

Lakiranje:

Noge, nastavljive po višini, v črni barvi, prečna ojačitev, antracitna RAL 7016, **prašnata barva.**

Priporočilo:

Lahka montažna dela sede in stoje.

Napotek:

Zaradi maksimalne nosilnosti se uporabijo samo premična ohišja. Ohišij ne montirajte pod delovno ploščo. Nadaljnji priključki ustrezno zmanjšajo nosilnost. Ob dobavi v celoti montirano.

Tehnični opis

Dolžina delovne plošče	1500 mm
Hitrost dviganja	38 mm/s
Globina	750 mm
Širina	1500 mm

Debelina delovne plošče	50 mm
Maksimalna nosilnost	250 kg
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	250 kg
Masa	101 kg
Območje nastavljanja višine (zgornji rob delovne plošče) od – do	610 - 1200 mm
Globina delovne plošče	750 mm
Izvedba nastavljanja višine	električno
Debelina plošče	50 mm
elektrostaticna lastnost	EGB/ESD
Vrsta izdelka	Delovne mize