



## Rezalec za cevi s 3 rezalnimi kolesci za jeklene cevi, za cevi do: 2 col



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	815101 2
GTIN	4018754329731
Razred artikla	83A

### Opis

#### Izvedba:

**Telo** iz kakovostnega jekla, kovanega v utopu, vreteno, odporno na obrabo, z ročajem iz umetne mase. **Rezalna kolesca** za rezanje jeklenih cevi iz kakovostnega jekla, natančno kaljena za dolgo življenjsko dobo. **Vodilni valjčki** iz specialnega jekla, kromirani.

#### Uporaba:

Za natančno pravokotno rezanje cevi.

Ta rezalec za cevi omogoča delo na že položenih cevni vodih. Orodje uporabljate kot ragljo, zato za delo zadošča območje gibanja 120°.

### Tehnični opis

Širina rezalnega kolesca	19 mm
Oznaka proizvajalca	Rezalec za cevi RAPID 14001+3
Ø rezalnega kolesca	25 mm
za zunanji Ø cevi	1/8 – 2 col
Izvertina rezalnega kolesca	9 mm
Število vodilnih valjčkov	0
Število rezalnih kolesc	3
Vrsta izdelka	Rezalec za cevi

**Pribor**

Notranje/zunanje grezilo iz plemenitega jekla za Ø cevi do 35 mm

814920 35

Notranje/zunanje grezilo iz plemenitega jekla za Ø cevi do 54 mm

814920 54

Notranje/zunanje grezilo iz plemenitega jekla za Ø cevi do 54E mm

814920 54E