

 SIMTEK simturn AX

Vpenjalno držalo simturn AX Center Line, levo $\varnothing D = 4 \text{ mm}$, \varnothing držala d/ \varnothing izvrtine d1: 10mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270501 10
GTIN	2050002064607
Razred artikla	24U

Opis

Izvedba:

Ekscentrična namestitev rezalnih vložkov.

Prednosti:

Vedno natančna višina konic zaradi ekscentrične namestitve.

Uporaba:

Še posebej pri zelo majhnih premerih za izstruženje.

Tehnični opis

Vpenjalni vijak	279710 1
L ₁	65 mm
Oznaka proizvajalca	AWBP
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo