

**Vpenjalno držalo simturn AX z vpenjalnim sistemom ME D = 5 mm, Ø držala d/Ø izvrtine d1: 12mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 270531 12 |
| GTIN | 2050002065024 |
| Razred artikla | 24U |

Opis**Izvedba:**

Opcijska izbira 4 različnih načinov dovajanja hladilnega sredstva. Preprosta nastavitvev s samo dvema navojnima zatičema.

Prednosti:

Držala za rotirajočo uporabo po ponudbi.

Uporaba:

Za zmanjšanje vibracij predvsem pri velikih previsnih dolžinah.

Tehnični opis

| | |
|-----------------------|----------|
| L ₁ | 70 mm |
| Vpenjalna matica | 279715 1 |
| Oznaka proizvajalca | AY7F |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Vrsta izdelka | Držalo |