

**Vpenjalno držalo simturn AX z vpenjalnim sistemom ME D = 4 mm, Ø Dg6: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	270529 25
GTIN	2050002065017
Razred artikla	24U

Opis**Izvedba:**

Opcijska izbira 4 različnih načinov dovajanja hladilnega sredstva. Preprosta nastavitvev s samo dvema navojnima zatičema.

Prednosti:

Vpenjalni sistem ME s polnim ovitjem omogoča optimalno natančnost in stabilnost.

Uporaba:

Za zmanjšanje vibracij predvsem pri velikih previsnih dolžinah.

Tehnični opis

L ₁	110 mm
Vpenjalna matica	279715 1
Oznaka proizvajalca	AY7D
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo