



Držalo za stružne nože KOMET® UniTurn®, za mirujočo uporabo (brez stružnega noža) D = 7 mm, Ø držala d/Ø izvrtine d1: 16mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270535 16
GTIN	2050002065109
Razred artikla	24U

Opis

Izvedba:

Opcijska izbira 4 različnih načinov dovajanja hladilnega sredstva. Preprosta nastavitvev s samo dvema navojnima zatičema.

Prednosti:

Držala za rotirajočo uporabo po ponudbi.

Uporaba:

Za zmanjšanje vibracij predvsem pri velikih previsnih dolžinah.

Tehnični opis

L ₁	75 mm
Vpenjalna matica	279715 2
Oznaka proizvajalca	AY7Q
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo