

SIMTEK**Držalo za stružne nože KOMET® UniTurn®, za mirujočo uporabo (brez stružnega noža) D = 6 mm, Ø držala d/Ø izvrtine d1: 12mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270533 12
GTIN	2050002065062
Razred artikla	24U

Opis

Izvedba:

Opcijska izbira 4 različnih načinov dovajanja hladilnega sredstva. Preprosta nastavitvev s samo dvema navojnima zatičema.

Prednosti:

Vpenjalni sistem ME s polnim ovitjem omogoča optimalno natančnost in stabilnost.

Uporaba:

Za zmanjšanje vibracij predvsem pri velikih previsnih dolžinah.

Tehnični opis

L ₁	70 mm
Vpenjalna matica	279715 2
Oznaka proizvajalca	AZJ5
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo