



**Držalo za stružne nože KOMET® UniTurn®, za mirujočo uporabo (brez stružnega noža) D = 7 mm, Ø držala d/Ø izvrtine d1: 20mm**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270535 20
GTIN	2050002065116
Razred artikla	24U

## Opis

### Izvedba:

Opcijska izbira 4 različnih načinov dovajanja hladilnega sredstva. Preprosta nastavitvev s samo dvema navojnima zatičema.

### Prednosti:

Držala za rotirajočo uporabo po ponudbi.

### Uporaba:

Za zmanjšanje vibracij predvsem pri velikih previsnih dolžinah.

## Tehnični opis

L <sub>1</sub>	90 mm
Vpenjalna matica	279715 2
Oznaka proizvajalca	AY7S
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo