

SIMTEK**Nož za kopirno struženje simturn AX, desni CBN, L₂ = 6,1 mm, Ø D_{min}: 1mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270577 1
GTIN	2050002065864
Razred artikla	24V

Opis

Izvedba:

Rezalni material: CBN8

Tehnični opis

Radij R	0,1 mm
maksimalna globina rezanja a _{p maks}	0,05 mm
Ø D	4 mm
z notranjim hlajenjem	ne
za izvrtine od Ø D _{min}	1 mm
f	0,45 mm
Oznaka proizvajalca	A53KCBN8
Uporabna dolžina	6,1 mm
Značilnost blagovnega imena	L ₂ = 6,1 mm
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 67 HRC	primerno		

neprekinjeno	primerno
suho	primerno