



**Nož za kopirno struženje simturn AX, desni CBN, L2 = 20,3 mm, Ø Dmin: 5,2mm**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270583 5,2
GTIN	2050002066007
Razred artikla	24V

## Opis

### Izvedba:

Rezalni material: CBN8

## Tehnični opis

f	2,45 mm
z notranjim hlajenjem	ne
Ø D	5 mm
za izvrtine od Ø D <sub>min</sub>	5,2 mm
maksimalna globina rezanja a <sub>p,maks</sub>	0,26 mm
Radij R	0,2 mm
Oznaka proizvajalca	AHAXCBN8
Uporabna dolžina	20,3 mm
Značilnost blagovnega imena	L <sub>2</sub> = 20,3 mm
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
--	------------	----------------	------------

Jeklo < 67 HRC	primerno
neprekinjeno	primerno
suho	primerno