



Nož za kopirno struženje simturn AX, desni CBN, L2 = 10,2 mm, Ø Dmin: 4,2mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270579 4,2
GTIN	2050002065918
Razred artikla	24V

Opis

Izvedba:

Rezalni material: CBN8

Tehnični opis

z notranjim hlajenjem	ne
Ø D	4 mm
f	1,95 mm
Radij R	0,15 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	0,21 mm
za izvrtine od Ø D _{min}	4,2 mm
Oznaka proizvajalca	AH9UCBN8
Uporabna dolžina	10,2 mm
Značilnost blagovnega imena	L ₂ = 10,2 mm
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
--	------------	----------------	------------

Jeklo < 67 HRC	primerno
neprekinjeno	primerno
suho	primerno