



**Nož za kopirno struženje simturn AX, desni CBN, L2 = 15,2 mm, Ø Dmin: 6,2mm**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270581 6,2
GTIN	2050002065970
Razred artikla	24V

## Opis

### Izvedba:

Rezalni material: CBN8

## Tehnični opis

f	2,95 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	0,31 mm
za izvrtine od Ø D <sub>min</sub>	6,2 mm
Radij R	0,2 mm
z notranjim hlajenjem	ne
Ø D	6 mm
Oznaka proizvajalca	ADEWCBN8
Uporabna dolžina	15,2 mm
Značilnost blagovnega imena	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
--	------------	----------------	------------

Jeklo < 67 HRC	primerno
neprekinjeno	primerno
suho	primerno