

**SIMTEK****Nož za kopirno struženje simturn AX, desni CBN, L<sub>2</sub> = 35,6 mm, Ø D<sub>min</sub>: 6,2mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270589 6,2
GTIN	2050002066076
Razred artikla	24V

## Opis

### Izvedba:

Rezalni material: CBN8

## Tehnični opis

z notranjim hlajenjem	ne
za izvrtine od Ø D <sub>min</sub>	6,2 mm
Radij R	0,2 mm
maksimalna globina rezanja a <sub>p maks</sub>	0,31 mm
Ø D	6 mm
f	2,95 mm
Oznaka proizvajalca	ANYTCBN8
Uporabna dolžina	35,6 mm
Značilnost blagovnega imena	L <sub>2</sub> = 35,6 mm
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
--	------------	----------------	------------

Jeklo < 67 HRC	primerno
neprekinjeno	primerno
suho	primerno