

**Nož za kopirno struženje simturn AX, desni CBN, L2 = 10,2 mm, Ø Dmin: 5,2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	270579 5,2
GTIN	2050002065925
Razred artikla	24V

**Opis****Izvedba:**

Rezalni material: CBN8

**Tehnični opis**

Radij R	0,2 mm
Ø D	5 mm
za izvrtine od Ø D <sub>min</sub>	5,2 mm
f	2,45 mm
maksimalna globina rezanja a <sub>p,maks</sub>	0,26 mm
z notranjim hlajenjem	ne
Oznaka proizvajalca	AHH5CBN8
Uporabna dolžina	10,2 mm
Značilnost blagovnega imena	L <sub>2</sub> = 10,2 mm
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje

**Uporabniški podatki**

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
--	------------	----------------	------------

Jeklo < 67 HRC	primerno
neprekinjeno	primerno
suho	primerno