



Nož za kopirno struženje simturn AX, desni CBN, L2 = 15,2 mm, Ø Dmin: 2,7mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270581 2,7
GTIN	2050002065932
Razred artikla	24V

Opis

Izvedba:

Rezalni material: CBN8

Tehnični opis

za izvrtine od Ø D _{min}	2,7 mm
Radij R	0,15 mm
f	1,2 mm
z notranjim hlajenjem	ne
maksimalna globina rezanja a _{p,maks}	0,13 mm
Ø D	4 mm
Oznaka proizvajalca	AWK9CBN8
Uporabna dolžina	15,2 mm
Značilnost blagovnega imena	L ₂ = 15,2 mm
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
--	------------	----------------	------------

Jeklo < 67 HRC	primerno
neprekinjeno	primerno
suho	primerno