



Nož za kopirno struženje simturn AX, desni CBN, L₂ = 20,3 mm, Ø D_{min}: 4,2mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270583 4,2
GTIN	2050002065994
Razred artikla	24V

Opis

Izvedba:

Rezalni material: CBN8

Tehnični opis

za izvrtine od Ø D _{min}	4,2 mm
Ø D	4 mm
Radij R	0,15 mm
f	1,95 mm
z notranjim hlajenjem	ne
maksimalna globina rezanja a _{p maks}	0,21 mm
Oznaka proizvajalca	AHVVCBN8
Uporabna dolžina	20,3 mm
Značilnost blagovnega imena	L ₂ = 20,3 mm
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
--	------------	----------------	------------

Jeklo < 67 HRC	primerno
neprekinjeno	primerno
suho	primerno