



Nož za kopirno struženje simturn AX, desni CBN, L₂ = 10,2 mm, Ø D_{min}: 3,2mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270579 3,2
GTIN	2050002065901
Razred artikla	24V

Opis

Izvedba:

Rezalni material: CBN8

Tehnični opis

Ø D	4 mm
maksimalna globina rezanja a _{p maks}	0,16 mm
z notranjim hlajenjem	ne
Radij R	0,15 mm
f	1,45 mm
za izvrtine od Ø D _{min}	3,3 mm
Oznaka proizvajalca	ADD4CBN8
Uporabna dolžina	10,2 mm
Značilnost blagovnega imena	L ₂ = 10,2 mm
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
--	------------	----------------	------------

Jeklo < 67 HRC	primerno
neprekinjeno	primerno
suho	primerno