



Nož za kopirno struženje simturn AX, desni CBN, L2 = 30,5 mm, Ø Dmin: 5,2mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270587 5,2
GTIN	2050002066052
Razred artikla	24V

Opis

Izvedba:

Rezalni material: CBN8

Tehnični opis

maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	0,26 mm
za izvrtine od Ø D _{min}	5,2 mm
z notranjim hlajenjem	ne
Radij R	0,2 mm
Ø D	5 mm
f	2,45 mm
Oznaka proizvajalca	ADNSCBN8
Uporabna dolžina	30,5 mm
Značilnost blagovnega imena	L ₂ = 30,5 mm
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
--	------------	----------------	------------

Jeklo < 67 HRC	primerno
neprekinjeno	primerno
suho	primerno