



Nož za kopirno struženje KOMET® UniTurn®, desni, L₂ = 10,2 mm, Ø Dmin: 1,4mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270523 1,4
GTIN	2050002064898
Razred artikla	24V

Opis

Izvedba:

Rezalni material: CBN8

Tehnični opis

Radij R	0,1 mm
maksimalna globina rezanja a _{p maks}	0,07 mm
f	1,95 mm
Ø D	4 mm
z notranjim hlajenjem	ne
Oznaka proizvajalca	AW36CBN8
Uporabna dolžina	10,2 mm
Značilnost blagovnega imena	L ₂ = 10,2 mm
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 67 HRC	primerno		
neprekinjeno	primerno		

mokro min.	primerno
suho	primerno
Zrak	primerno