

SIMTEK simturnMAX**Nož za kopirno struženje KOMET® UniTurn®, desni, L<sub>2</sub> = 10,2 mm, Ø Dmin: 2,7mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	270523 2,7
GTIN	2050002064904
Razred artikla	24V

**Opis****Izvedba:**

Rezalni material: CBN8

**Tehnični opis**

Radij R	0,15 mm
maksimalna globina rezanja a <sub>p maks</sub>	0,13 mm
z notranjim hlajenjem	ne
f	1,95 mm
Ø D	4 mm
Oznaka proizvajalca	APSVCBN8
Uporabna dolžina	10,2 mm
Značilnost blagovnega imena	L <sub>2</sub> = 10,2 mm
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje

**Uporabniški podatki**

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 67 HRC	primerno		
neprekinjeno	primerno		

mokro min.	primerno
suho	primerno
Zrak	primerno