



Nož za kopirno struženje KOMET® UniTurn®, desni, L₂ = 10,2 mm, Ø Dmin: 3,2mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270523 3,2
GTIN	2050002064911
Razred artikla	24V

Opis

Izvedba:

Rezalni material: CBN8

Tehnični opis

f	1,95 mm
Ø D	4 mm
z notranjim hlajenjem	ne
Radij R	0,15 mm
maksimalna globina rezanja a _{p,maks}	0,16 mm
Oznaka proizvajalca	APBYCBN8
Uporabna dolžina	10,2 mm
Značilnost blagovnega imena	L ₂ = 10,2 mm
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 67 HRC	primerno		
neprekinjeno	primerno		

mokro min.	primerno
suho	primerno
Zrak	primerno