

**Garant**

**Vložek za pehanje profila, notranji 6-kotnik, metrični Ø d = 16 mm, WC/C, 6-kotnik: 4mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	293047 4
GTIN	4062406785123
Razred artikla	29L

**Opis****Izvedba:**

Z visokozmogljivo prevleko (volframov karbid/ogljik). Optimizirana geometrija rezila (oblika votlega stožca) za izrezovanje profila v nerjavnem jeklu.

**Uporaba:**

Za izdelavo profilov **v enem delovnem koraku**.

**Primerno za:**

Držalo za pehanje profila art. 293020–293026; 293070–293076; 293030; 293033.

**Napotek:**

- **Posebne velikosti in posebni profili po ponudbi.**
- **Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.**

**Tehnični opis**

L	9 mm
Toleranca	+0,07 do +0,09 mm
Zev ključa	4 mm
Rezalni material	HSS
Osnovna izvrtina Ø	4,07 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm

Profil	6-kotnik
L <sub>1</sub>	40 mm
Ø d	16 mm
Prevleka	WC/C
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		